


# Станок Для Резки Никелевой Ленты 0,1 Мм 10 М

Артикул: MQ09



## введение

Прецизионный станок для резки никелевой ленты для процессов производства аккумуляторов, работающий с медной, алюминиевой фольгой, медной лентой и никелевой лентой с регулируемой длиной резки, шириной от 0,1 до 100 мм и надежной производительностью 150 резов в минуту для лабораторных производственных групп.

[Узнать больше](#)

| Применение                                       | Описание                                                                                                                                        | Ключевое преимущество                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка никелевой ленты для аккумуляторов     | Резка никелевой ленты для аккумуляторов на необходимую длину и ширину перед последующим производством или исследованиями.                       | Настройка длины от 1 мм до 100 м поддерживает различные требования к заготовкам.                                |
| Обработка медной фольги                          | Обработка медной фольги в отрезки заданной длины для подготовки лабораторных материалов и соответствующих процессов производства аккумуляторов. | Поддерживает ширину резки от 0,1 до 100 мм.                                                                     |
| Подготовка алюминиевой фольги                    | Резка алюминиевой фольги, где требуются контролируемые размеры перед последующей обработкой или сборкой.                                        | Обеспечивает заданную скорость резки 150 резов в минуту.                                                        |
| Нарезка медной ленты                             | Подготовка медной ленты выбранной длины для исследований, разработок и задач подготовки процессов.                                              | Свободно регулируемая настройка длины снижает зависимость от оборудования с фиксированной длиной резки.         |
| Лабораторные процессы с электродными материалами | Поддержка подготовки ленточных материалов, включая фольгу и никелевую ленту, используемых в R&D средах по аккумуляторам.                        | Один аппарат предназначен для медной фольги, алюминиевой фольги, медной ленты и никелевой ленты.                |
| Подготовка образцов передовых материалов         | Резка совместимых металлических и неметаллических ленточных материалов на размеры, подходящие для экспериментальных и оценочных работ.          | Система управления на базе ARM и нож из быстрорежущей стали SKD-11 формируют четкую конфигурацию резки.         |
| Станции подготовки производства                  | Обеспечивает повторяющуюся резку указанных ленточных материалов для организованных процессов предварительной обработки.                         | 150 резов в минуту обеспечивают понятный ориентир производительности для планирования процессов.                |
| Академические исследования материалов            | Помогает исследовательским группам подготавливать образцы фольги, ленты и полос с выбираемыми длиной и шириной.                                 | Компактные размеры 360*300*350 мм облегчают планирование установки в лабораториях с ограниченным пространством. |

| Параметр               | Спецификация                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор на сайте | MQ09                                                                                                                                                              |
| Основное назначение    | Резка различных металлических и неметаллических ленточных материалов, включая медную фольгу, алюминиевую фольгу, медную ленту и никелевую ленту для аккумуляторов |
| Режим управления       | Система управления ARM последнего поколения                                                                                                                       |
| Система двигателя      | Мощный двигатель переменного тока                                                                                                                                 |
| Материал ножа          | Импортная быстрорежущая сталь SKD-11                                                                                                                              |
| Материал ремня         | Импортный ремень                                                                                                                                                  |
| Длина резки            | 1 мм ~ 100 м, свободно регулируемая                                                                                                                               |

| Параметр           | Спецификация                 |
|--------------------|------------------------------|
| Ширина резки       | 0,1 ~ 100 мм                 |
| Скорость резки     | 150 резов/мин                |
| Входная мощность   | АС/220В/50,60Гц              |
| Мощность           | Максимальная мощность 500 Вт |
| Габаритные размеры | 360*300*350 мм               |
| Вес                | 26 кг                        |