

# Автоматическая Высокотемпературная Нагретая Гидравлическая Пресс-Машина С Нагретыми Плитами Для Лаборатории

Артикул: РНА



## введение

Высокотемпературный горячий пресс KINTEK: Прецизионное спекание и обработка материалов для лабораторий. Достижение экстремальных температур и стабильных результатов. Возможны индивидуальные решения.

[Узнать больше](#)

| Модель прибора                                                | РНА                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон давления                                             | 0-10Т                                                                                 |
| Процесс создания давления                                     | Программная опрессовка - Программное поддержание давления - Таймерный сброс давления  |
| Время поддержания давления                                    | 1 секунда~∞ секунд                                                                    |
| Ход цилиндра                                                  | 80 мм                                                                                 |
| Температура нагрева                                           | Максимальная 1000°C                                                                   |
| Материал пресс-формы                                          | Сплав на основе никеля (термостойкий материал)                                        |
| Размер образца                                                | Диаметр 10-30 мм                                                                      |
| Форма пресс-формы                                             | Диаметр 50*90 мм (в зависимости от внешних размеров или конкретного типа пресс-формы) |
| Диаметр печи                                                  | Диаметр 60 мм                                                                         |
| Полный размер машины                                          | 400*380*780 (Д*Ш*Г) мм                                                                |
| Питание                                                       | 220V 50Hz                                                                             |
| Диаграмма размеров пресса для прессования таблеток из порошка |                                                                                       |