

Кнопка Батареи Герметизации Машина Для Кнопка Батареи

Артикул: PC2NS



введение

Ручной запайщик кнопочных батареек KINTEK обеспечивает точную, герметичную запайку батареек CR2032, LR44. Идеально подходит для лабораторий, НИОКР и небольших производств. Повысьте эффективность прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PC2NS
Диапазон давления	0-2Т (0-25МПа)
Диаметр поршня	32 мм (d) в хромированном масляном цилиндре
Манометр	Цифровой дисплей 0.00-40.00MPa
Стандартная пресс-форма	Стандартная пресс-форма для пакетов серии CR20
Пресс-форма для герметизации	Опционально CR16, CR20, CR24, CR30 и т.д.
Давление уплотнения	Обычно между 0,8-1,2 тонны
Форма для удаления оболочки	Опционально CR16, CR20, CR24, CR30 и т.д.
Давление при извлечении оболочки	Обычно в пределах 0,4 тонны
Габаритные размеры	210*165*290mm(LX*W*H)
Вес оборудования	12 кг
Диаграмма размеров машины	