

Кнопка Батареи Уплотнения Пресс Машина Для Лаборатории

Артикул: PP2N



введение

Увеличьте производство пуговичных батареек с помощью электрического запайщика KINTEK - точность запайки, 300-600 штук в час, интеллектуальный контроль давления. Повысьте производительность прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PP2N
Диапазон давления	50-1500 кг
Процесс нагнетания давления	Программная опрессовка - программное поддержание давления - сброс давления по таймеру
Время удержания давления	0-999 секунд
Преобразование давления	Программа автоматически пересчитывает давление, которое может выдержать пресс-форма
ЖК-дисплей	4,3-дюймовый ЖК-экран
Пломбировочная пресс-форма	Опционально CR16, CR20, CR24, CR30 и т.д.
Форма для удаления оболочки	Опционально CR16, CR20, CR24, CR30 и т. д.
Стандартная пресс-форма	Стандартная пресс-форма для упаковки серии CR20
Размеры	220*240*380 (Д*Ш*В*Ш)
Питание оборудования	220V (50Hz/60Hz)
Вес оборудования	35 кг
Диаграмма размеров машины	