

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY24



введение

Компактный настольный гидравлический горячий пресс, предназначенный для производства твердотельных аккумуляторов, отверждения полимерных композитов и ламинирования электродов. Оснащен программируемым ПИД-регулированием температуры до 500°C, автоматическим поддержанием давления с точностью датчика 0,2% и сенсорным интерфейсом с диагональю 7 дюймов для получения воспроизводимых результатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	MY24
Рабочая температура плит	0°C до 500°C
Метод управления нагревом	Программируемое ПИД-управление
Мощность нагрева	3500 Вт
Размеры плит	300 мм × 300 мм
Расстояние между плитами (Daylight)	50 мм
Максимальное гидравлическое усилие	от 0 до 200 тонн (регулируемое)
Метод управления давлением	Программируемое автоматическое управление
Точность датчика давления	0,2% полной шкалы
Режим поддержания давления	Автоматическая компенсация / регулируемый порог (например, $\pm 0,5\%$ от цели)
Пользовательский интерфейс	Сенсорный контроллер 7 дюймов
Требования к питанию	220 В / 50 Гц
Габариты оборудования	650 мм × 500 мм × 850 мм
Вес оборудования	550 кг