

Устройство Для Кт-Тестирования Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: BE09



введение

Устройство для КТ-тестирования твердотельных аккумуляторов с внутренним диаметром 2 мм для оценки компактных ячеек, с возможностью интеграции дисплея, внешнего приспособления и датчика на 2 тонны для лабораторных исследовательских процессов.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Тестирование ячеек твердотельных аккумуляторов	Подготовка компактных сборок твердотельных аккумуляторов для КТ-тестирования с использованием внутренней геометрии 2 мм и совместимой пресс-формы.	Поддерживает воспроизводимую настройку для малоформатных исследовательских образцов.
Исследование твердых электролитов	Использование приспособления при разработке твердых электролитов, компактных тестовых ячеек и экспериментальных комбинаций материалов.	Предоставляет определенную механическую платформу для оценки материалов на ранних стадиях.
Лабораторные процессы НИОКР аккумуляторов	Интеграция устройства в лабораторные процедуры, требующие сборки приспособления перед передачей подготовленной формы в испытательную систему.	Упрощает подготовку и сокращает ненужные манипуляции перед тестированием.
Разработка передовых материалов	Применение оборудования для компактных исследовательскихборок, где размеры приспособления, зазоры и структурная компоновка должны быть спланированы заранее.	Обеспечивает четко заданную геометрию для интеграции оборудования.
Тестирование измерения силы	Конфигурация сборки с дополнительным датчиком на 2 тонны, если процедуры тестирования требуют измерения силы.	Расширяет возможности оснастки для лабораторных работ, ориентированных на измерения.
Инструментальные испытательные станции	Добавление дополнительного дисплея для создания более полной локальной системы индикации вокруг настроенного испытательного приспособления.	Улучшает доступ к визуальным показаниям во время лабораторных операций.
Индивидуальная лабораторная интеграция	Включение приспособления в испытательную станцию по спецификации заказчика после учета внешнего диаметра 70 мм и высоты 109 мм.	Поддерживает практическое планирование для компактных пространств и сопутствующего оборудования.

Категория спецификации	Параметр	Значение
Идентификация продукта	Номер артикула	BE09
Тип продукта	Оборудование	Устройство для КТ-тестирования твердотельных аккумуляторов
Внутренняя геометрия	Внутренний диаметр	2 мм
Размеры приспособления	Внешний диаметр приспособления	70 мм
Конструктивные размеры	Высота от основания до вершины трехстоечной конструкции	109 мм
Опции сборки	Внешнее приспособление	Может быть добавлено при сборке
Опции сборки	Дисплей	Может быть добавлен при сборке
Опции сборки	Емкость датчика	Датчик на 2 тонны может быть добавлен при сборке

Категория спецификации	Параметр	Значение
Подготовка к тестированию	Требование к пресс-форме	При отправке сборки на тест требуется только одна пресс-форма