

Высокоскоростная Машина Для Термоусадки Пвх С Постоянной Температурой, Термоусадочная Упаковочная Машина

Артикул: YZ24



введение

Высокоскоростная машина для термоусадки ПВХ с постоянной температурой и термоусадочная упаковочная машина для обработки пленки аккумуляторных батарей, обеспечивающая безопасную работу благодаря отводу тепла, длительный срок службы и надежную поддержку производственного процесса в различных условиях.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Термоусадка ПВХ-пленки на аккумуляторы	Усадка ПВХ-пленки на собранные аккумуляторные блоки после их подготовки к защитной упаковке.	Обеспечивает специализированный этап термической упаковки для производственных процессов.
Исследования и разработки в области аккумуляторов	Поддерживает испытания упаковки и разработку процессов, где требуется термоусадка ПВХ-пленки.	Позволяет регулировать движение конвейера со скоростью 1-7,5 м/мин во время опытно-конструкторских работ.
Линии сборки аккумуляторов	Интегрируется в рабочий процесс сборки аккумуляторов как конвейерная станция термоусадки.	Создает определенный этап обработки между нанесением пленки и последующей обработкой.
Мелкосерийное производство аккумуляторов	Обработка партий аккумуляторных сборок в стационарной лабораторной или производственной зоне с использованием указанной термокамеры и конвейера.	Сочетает специализированный нагрев с механизированной транспортировкой продукции для организованной работы с партиями.
Валидация процесса упаковки аккумуляторов	Предоставляет оборудование для оценки условий термоусадки ПВХ-пленки с использованием регулируемой скорости транспортировки и зоны нагрева.	Помогает операторам установить подходящий рабочий процесс для конкретного упаковочного материала и формата сборки.
Расширение производственной линии	Добавляет возможность специализированной термоусадки ПВХ-пленки на предприятиях, уже занимающихся изготовлением или упаковкой аккумуляторов.	Расширяет процесс упаковки без необходимости в отдельной ручной операции нагрева.

Параметр	Спецификация
Артикул продукта	YZ24
Применение	Термоусадка ПВХ-пленки для аккумуляторных сборок
Электропитание	380 В, 50 Гц, трехфазное четырехпроводное
Общая потребляемая мощность	Максимум 10,5 кВт
Габариты машины	1600 В x 610 Ш x 2700 Д мм
Габариты термокамеры	250 В x 480 Ш x 1600 Д мм
Скорость конвейерной ленты	1-7,5 м/мин
Мощность нагревательных трубок	11 кВт

Параметр	Спецификация
Вес машины	210 кг