

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований Твердотельных Аккумуляторов И Полимерных Композитов

Артикул: MY25



введение

Компактный настольный гидравлический горячий пресс для уплотнения электролитов твердотельных аккумуляторов, ламинирования полимерных мембран и отверждения композитов. Оснащен программируемым ПИД-нагревом до 200°C, точным гидравлическим давлением до 90 тонн и автоматическим поддержанием давления. Идеально подходит для научно-исследовательских лабораторий в области материаловедения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	MY25
Рабочая температура плит	0 - 200 °C
Способ управления нагревом	Программируемое ПИД-управление
Мощность нагрева	3500 Вт
Размеры плит	300 мм x 300 мм
Световой проем (расстояние между плитами)	50 мм
Диапазон рабочего давления	0 - 90 тонн
Способ управления давлением	Гидравлическое управление PIDS с автоматическим восполнением
Точность датчика давления	0,2% от полной шкалы
Системный контроллер	7-дюймовый сенсорный контроллер
Электропитание	220 В / 50 Гц
Габариты оборудования	650 мм x 550 мм x 650 мм
Масса оборудования	350 кг