

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Твердотельных Аккумуляторов И Изготовления Полимерных Мембран

Артикул: MY02



введение

Этот настольный гидравлический горячий пресс обеспечивает точный нагрев до 300°C и усилие 5 тонн для уплотнения электролита твердотельных аккумуляторов и изготовления полимерных мембран. Оснащен независимым нагревом двух плит, ПИД-регулированием и водяным охлаждением. Компактный настольный дизайн обеспечивает легкую интеграцию в лабораторию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	MY02
Рабочая температура плит	От комнатной до 300 °C
Мощность нагрева	4500 Вт
Метод управления нагревом	Независимый контроль нагрева двух плит
Контроллер температуры	Программируемый ПИД-контроллер
Размеры плит	330 мм x 330 мм
Диапазон рабочего усилия	От 0 до 5 Т (от 0 до 50 кН)
Диапазон давления на поверхности плиты	От 0 до 4,5 Бар
Точность контроля давления	±0,5% полной шкалы (F.S.)
Стабильность давления	Автоматическое активное восполнение и удержание давления
Ход поршня	60 мм
Метод охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Требования к питанию	Переменный ток 220 В, 50 Гц
Сертификация	Сертификат CE