

Ручная Машина Для Запечатывания Батарей Кнопок Для Запечатывания Батарей

Артикул: PC2N



введение

Ручной запайщик кнопочных батареек для точного и доступного запаивания в лабораторных условиях. Идеально подходит для батареек CR2032, LR44. Повышает безопасность и продлевает срок службы батареек. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PC-2N
Диапазон давления	0-2T (0-25МПа)
Диаметр поршня	32 мм(d) в хромированном масляном цилиндре
Манометр	Двойная шкала отображения давления и давления
Стандартная пресс-форма	Стандартная пресс-форма для упаковки серии CR20
Пресс-форма для герметизации	Опционально CR16, CR20, CR24, CR30 и т.д.
Давление уплотнения	Обычно между 0,8-1,2 тонны
Форма для удаления оболочки	Опционально CR16, CR20, CR24, CR30 и т.д.
Давление при извлечении оболочки	Обычно в пределах 0,4 тонны
Габаритные размеры	210*165*290mm(LX*W*H)
Вес оборудования	12 кг
Диаграмма размеров станка	