

Ручной Лабораторный Гидравлический Пресс Для Таблетирования Лабораторный Гидравлический Пресс

Артикул: РСМР



ВВЕДЕНИЕ

Повысьте эффективность лаборатории с помощью прецизионных гидравлических прессов KINTEK — компактных, герметичных и идеально подходящих для спектроскопии. Доступны индивидуальные решения.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T	PCMP-40T
Диапазон давления	0-2T (25 МПа)	0-5T (0-31,4 МПа)	0-12T (0-30 МПа)	0-15T (0-30 МПа)	0-24T (0-34 МПа)	0-30T (0-31,5 МПа)	0-40T (0-30 МПа)
Диаметр поршня	Ф32 мм (d)	Ф45 мм (d)	Ф70 мм (d)	Ф80 мм (d)	Ф95 мм (d)	Ф110 мм (d)	Ф130 мм (d)
Цельная конструкция	Нет соединений с уплотнениями, утечка масла снижена	Нет соединений с уплотнениями, утечка масла снижена	Нет соединений с уплотнениями, утечка масла снижена	Нет соединений с уплотнениями, утечка масла снижена	Нет соединений с уплотнениями, утечка масла снижена	Нет соединений с уплотнениями, утечка масла снижена	Нет соединений с уплотнениями, утечка масла снижена
Манометр	Отображение давления и интенсивности давления	Отображение давления и интенсивности давления	Отображение давления и интенсивности давления	Отображение давления и интенсивности давления	Отображение давления и интенсивности давления	Отображение давления и интенсивности давления	Отображение давления и интенсивности давления
Макс. ход поршня (мм)	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм	40 мм	50 мм
Стабильность давления	≤1 МПа/10 мин	≤1 МПа/10 мин	≤1 МПа/10 мин	≤1 МПа/10 мин	≤1 МПа/10 мин	≤1 МПа/10 мин	≤1 МПа/10 мин
Диаметр рабочего стола	Ф50 мм (D)	Ф80 мм (D)	Ф80 мм (D)	Ф90 мм (D)	Ф105 мм (D)	Ф120 мм (D)	Ф140 мм (D)
Количество колонн	Две	Две	Две	Две	Четыре	Четыре	Четыре
Рабочее пространство	85×120 мм (М×N)	96×130 мм (М×N)	96×130 мм (М×N)	140×150 мм (М×N)	80×150 мм (М×N)	92×160 мм (М×N)	106×185 мм (М×N)
Размеры	210×150×350 мм (Д×Ш×В)	225×155×380 мм (Д×Ш×В)	225×155×380 мм (Д×Ш×В)	245×175×390 мм (Д×Ш×В)	245×175×415 мм (Д×Ш×В)	275×195×420 мм (Д×Ш×В)	295×215×500 мм (Д×Ш×В)
Вес	12 кг	28 кг	28 кг	38 кг	42 кг	56 кг	75 кг