

Ручной Станок Для Клепки Выводов На Листы Электродов Суперконденсаторов И Цилиндрических Аккумуляторов

Артикул: CX15



Введение

Ручной станок для клепки выводов на листы электродов цилиндрических конденсаторов, суперконденсаторов и аккумуляторов обеспечивает регулируемую ширину электрода, стабильную работу мощностью 500 Вт и простоту обслуживания для надежных лабораторных и производственных сборочных процессов, требующих чистых, контролируемых условий установки и подачи сжатого воздуха.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Клепка выводов цилиндрических конденсаторов	Клепка выводов на цилиндрических конденсаторах в процессе сборки компонентов.	Предоставляет оборудование, специально созданное для данной задачи.
Сборка суперконденсаторов	Выполнение задач по клепке выводов суперконденсаторов с использованием ручного пневматического устройства.	Поддерживает этап сборки с возможностью регулировки ширины листа электрода.
Клепка выводов электродов аккумуляторов	Клепка выводов, связанных с листами электродов аккумуляторов перед последующей сборкой ячеек.	Позволяет регулировать ширину листа электрода согласно требованиям производителя.
Исследования и разработки аккумуляторов	Поддержка контролируемых работ по клепке выводов для подготовки электродов в R&D-центрах.	Сочетает простоту эксплуатации с четко определенными требованиями к питанию и установке.
Лаборатории разработки конденсаторов	Выполнение ручной клепки на соответствующих компонентах цилиндрических конденсаторов и суперконденсаторов.	Удобство обслуживания и стабильность подходят для регулярных лабораторных задач.
Подготовка компонентов электродов	Подготовка листов электродов, требующих клепки выводов в рамках рабочего процесса.	Помогает создать специализированный пост ручной клепки в контролируемой среде.

Параметр	Спецификация
Идентификатор модели	CX15
Назначение	Оборудование для клепки выводов на цилиндрических конденсаторах, суперконденсаторах и листах электродов аккумуляторов
Режим работы	Ручная клепка выводов
Ширина листа электрода	Регулируется в соответствии с требованиями производителя
Электропитание	AC220V / 50Гц
Мощность	500 Вт
Источник воздуха	5-8 кг/см ²
Размеры изделия	500×400×1200 мм
Вес	50 кг

Параметр	Спецификация
Условия установки: влажность и пыль	Устанавливать в месте без капель воды, пара, пыли или масляного тумана
Условия установки: газы и жидкости	Устанавливать в месте без коррозионных или горючих газов и жидкостей
Условия установки: загрязнители воздуха	Устанавливать в месте без взвешенной пыли или металлических частиц
Условия установки: стабильность	Устанавливать на твердой поверхности без вибраций
Условия установки: электромагнитные помехи	Устанавливать в месте без электромагнитных помех