

Ручной Пресс Для Установки Заглушек Суперконденсаторов

Артикул: CX12



Введение

Ручной пресс для установки заглушек суперконденсаторов после заливки электролита при сборке аккумуляторов. Обеспечивает компактную и гибкую работу с рабочим ходом 20 мм, совместимостью с диаметром изделия 60 мм и возможностью передачи в перчаточный бокс для эффективных лабораторных производственных процессов в современных научно-исследовательских центрах электрохимии по всему миру.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Сборка суперконденсаторов	Запрессовка заглушек после заливки электролита при сборке ячеек суперконденсаторов.	Предоставляет специализированную ручную станцию для указанной операции после заливки.
Лабораторная сборка аккумуляторов	Поддержка этапа заправки заглушек после заливки аккумуляторов в лабораторных условиях.	Компактные размеры помогают сохранить ценное лабораторное пространство.
Электрохимические НИОКР	Обработка прототипов аккумуляторов или суперконденсаторов в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.	Ручное управление адаптируется к гибким графикам разработок и меняющимся потребностям в образцах.
Подготовка ячеек в перчаточном боксе	Перемещение устройства через передаточный шлюз перчаточного бокса диаметром 360 мм для работы в контролируемой среде.	Обеспечивает практичное размещение там, где доступен указанный диаметр передаточного шлюза.
Обработка изделий малого формата	Работа с изделиями диаметром 60 мм в стандартном формате.	Дает покупателям четкую отправную точку для проверки совместимости изделия с оборудованием.
Проекты с нестандартным форматом ячеек	Конфигурация оборудования для диаметров изделий, выходящих за рамки стандартных.	Поддерживает адаптацию к специфическим размерам аккумуляторов или суперконденсаторов.

Параметр	Спецификация
Артикул товара	CX12
Основное назначение	Запрессовка заглушек после заливки электролита в аккумуляторы и суперконденсаторы
Тип управления	Ручной
Рабочий ход	20 мм
Внешние размеры	Д200 x Ш200 x В450 мм
Вес	15 кг
Стандартный диаметр изделия	60 мм
Адаптация	Возможна под требования к диаметру изделия
Совместимость с перчаточным боксом	Свободно проходит через передаточный шлюз диаметром 360 мм