

Дистанционная Система Централизованного Управления Для Наблюдения За Лабораторными Испытаниями

Артикул: DA12



введение

Дистанционная система централизованного управления с 2-мегапиксельной камерой, компьютером на базе процессора I5, 8 ГБ оперативной памяти, накопителем 1 ТБ, комплектом кнопок для центральной диспетчерской и питанием AC 220В 3 кВт для документированного наблюдения за испытаниями в условиях, требующих визуального контроля состояния образцов из центральной диспетчерской.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Исследования аккумуляторных ячеек	Наблюдение за состоянием образца через смотровое окно оборудования во время лабораторных испытаний аккумуляторов.	Поддержка документированного визуального наблюдения без необходимости постоянного присутствия у оборудования.
Оценка передовых материалов	Мониторинг образцов, проходящих лабораторную оценку, где видимое состояние важно для процесса испытаний.	Обеспечивает определенную точку наблюдения на базе камеры у смотрового окна.
Наблюдение за термической обработкой	Запись видимого состояния образцов в оборудовании, оснащенном смотровым окном, во время термических испытаний.	Включает наблюдение за образцами в систему централизованного мониторинга.
Исследования керамических материалов	Наблюдение за керамическими образцами во время исследовательских процедур, требующих визуальной проверки состояния.	Поддержка документированного просмотра состояния образца из диспетчерской.
Разработка порошковой металлургии	Мониторинг образцов во время лабораторных испытаний, где требуется наблюдение через окно.	Связывает место обзора образца со специализированным компьютером управления мониторингом.
Академические лабораторные эксперименты	Поддержка контролируемого наблюдения и записи состояния образцов в университетских или исследовательских средах.	Предоставляет определенную, централизованную организацию для операторов и исследовательских групп.
Лаборатории материаловедения	Использование системы камер для наблюдения и записи поведения образцов во время контролируемых рабочих процессов.	Консолидирует наблюдение через камеру и кнопочное управление в рамках организованной установки.

Параметр	Спецификация
Номер изделия	DA12
Функция продукта	Система камер для наблюдения и записи состояния тестовых образцов
Камера	2 мегапикселя, установлена перед смотровым окном оборудования
Компьютер мониторинга	Фирменный компьютер, I5, память 8 ГБ + накопитель 1 ТБ
Электропитание	AC 220В 3 кВт
Централизованное управление	Оснащено 1 комплектом кнопок, консолидировано в диспетчерской
Цвет корпуса	RAL7035, поверхность с оранжевой текстурой