

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY16



введение

Точный лабораторный гидравлический горячий пресс для исследований твердотельных аккумуляторов; независимый нагрев двух плит до 300°C, гидравлическое давление 30 тонн с точностью $\pm 1\%$ и автоматической компенсацией, 7-дюймовый сенсорный экран управления, идеально подходит для горячего прессования листов твердого электролита, полимерных композитов и мембранно-электродных блоков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Модель	MY16
Размер плиты	$\leq 300 \times 300$ мм
Максимальная рабочая температура	≤ 300 °C
Управление нагревом	Независимое программируемое управление двумя плитами с регулируемой скоростью нагрева
Мощность нагрева	≤ 5 кВт
Максимальное рабочее давление	≤ 30 Т (300 кН)
Источник давления	Конструкция с верхним гидравлическим прессованием
Расстояние между плитами (ход)	50 мм
Управление давлением	Программируемое давление и контроль времени выдержки
Стабильность/точность давления	$\pm 1\%$ от полной шкалы с автоматической компенсацией давления
Контроллер	7-дюймовый сенсорный контроллер
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц